



Polizoare pneumatice drepte, Tip: SM25LR



Date comandă

Numărul de comandă	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu clemă de 6 mm**. Polizor drept puternic pentru cele mai dificile aplicații, cu un confort ridicat pentru utilizator.

- **Reglarea vitezei.**
- **Pornire lină.**

Descriere tehnică

Greutate	0,75 kg
Lungime	213 mm
Racord filetat	BSP
Vibrație maximă conform EN	3,21 m/s ²
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Debit maxim de aer necesar	620 l/min
Putere de ieșire	820 W
Ø bucă elastică	6 mm
Zgomot de lucru	72 dB(A)
Tip produs	Polizor drept

