



Polizoare pneumatice drepte, Tip: SMD25LR



Date comandă

Numărul de comandă	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu clemă de 6 mm**. Polizor drept ergonomic cu sistem unic de amortizare a vibrațiilor.

- **Pornire lină.**

Descriere tehnică

Racord filetat	BSP
Lungime	208 mm
Vibrație maximă conform EN	2,27 m/s ²
Ø bucă elastică	6 mm
Debit maxim de aer necesar	620 l/min
Zgomot de lucru	77 dB(A)
Putere de ieșire	820 W
Greutate	0,8 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Tip produs	Polizor drept

