

**Polizor unghiular pneumatic mic, Tip: RAM20LR****Date comandă**

Numărul de comandă	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular compact cu design ergonomic și cap îngust pentru acces ușor în zonele restrânse. Polizor unghiular compact cu design ergonomic și cap îngust pentru acces ușor în zonele restrânse. Pentru discurile abrazive Roloc® mici, cu Ø de 50/75 mm.

Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	1207 l/min
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Vibrație maximă conform EN	2,58 m/s ²
Ø maxim al discurilor	75 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Greutate	0,6 kg
Zgomot de lucru	74 dB(A)
Putere de ieșire	300 W
Racord filetat	BSP
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	8 mm

Tip produs

Polizor unghiular