Fişă de date

Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343, 173 E, ∅ de prindere: 36mm



Date comandă

Numărul de comandă	329560 36
GTIN	4067263115458
Clasa articolului	32Z

Descriere

Execuţie:
Bucşe elastice, pentru fixare **cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ∅ de prindere dorit.**
Standard:
DIN 6343
Precizie:
Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm
Notă:
Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt **disponibile la cerere!**!
Profil ∅ 1,0 – 8,0 mm neted. De la ∅ 8,5 mm cu caneluri transversale.

Descriere tehnică

Unghi α	15 grad
F	48 mm
Lungimea totală L	94 mm
K	60 mm
A	50 mm

Fişă de date

Tip	173 E
Tip produs	Bucşă elastică