




Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 173 E, Ø de prindere: 35mm



Date comandă

Numărul de comandă	329560 35
GTIN	4067263115441
Clasa articolului	32Z

Descriere

Execuție:

Bucșe elastice, pentru fixare **cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranțe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt **disponibile la cerere!!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 8,5 mm cu caneluri transversale.

Descriere tehnică

A	50 mm
K	60 mm
Lungimea totală L	94 mm
F	48 mm
Unghi α	15 grad

Fișă de date

Tip	173 E
Tip produs	Bucșă elastică