




**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 173 E, Ø de prindere: 29mm**



## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329560 29     |
| GTIN               | 4067263115380 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

## Descriere

### Execuție:

Bucșe elastice, pentru fixare **cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Standard:

**DIN 6343**

### Precizie:

**Toleranțe de concentricitate:** D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

### Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt **disponibile la cerere!!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 8,5 mm cu caneluri transversale.

## Descriere tehnică

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Unghi $\alpha$    | 15 grad |
| K                 | 60 mm   |
| A                 | 50 mm   |
| Lungimea totală L | 94 mm   |
| F                 | 48 mm   |

## Fișă de date

|            |                |
|------------|----------------|
| Tip        | 173 E          |
| Tip produs | Bucșă elastică |