


**HOLEX**

**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 185 E, Ø de prindere: 24mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	329565 24
GTIN	4067263115724
Clasa articolului	32Z

## Descriere

### Execuție:

Bucșe elastice, pentru fixare **cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Standard:

**DIN 6343**

### Precizie:

**Toleranțe de concentricitate:** D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

### Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt **disponibile la cerere!!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 9,0 mm cu caneluri transversale.

## Descriere tehnică

Lungimea totală L	110 mm
A	73 mm
K	84 mm
F	66 mm

Unghi $\alpha$	20 grad
Tip	185 E
Tip produs	Bucșă elastică