



## Prelungitor pentru cablu cu miez de oțel25N



### Date comandă

Numărul de comandă	081106 25N
GTIN	4007123638840
Clasa articolului	08B

### Descriere

#### Execuție:

Tamburii de cablu corespund specificațiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).

Prelungitor pentru cablu robust cu caroserie de tambur din tablă de oțel, cu parte frontală și spate izolată.

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ ; a se feri de scule și de sârme.

### Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 44
Clasa cablului	H07RN-F
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea cablului	25 m
Sistem de diagnoză disponibil	da
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI

## Fișă de date

Structura cablului	3G2,5
Carcasă materiale	Oțel
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16A) W
Materialul cablului	Neopren
Număr de prize	4
Culoare cablu	negru
Tip produs	Prelungitor pentru cablu