


**Garant****DC.T 070204, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Clasa articolului	21G

**Descriere****Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfărâmător de aşchii	AM
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire