

Garant**Șurubelniță pentru electrician pentru șuruburi PlusMinus , cu 2K mâner Haptoprene, Lamă SLIM, complet izolată, Dimensiune profil: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	668922 1
GTIN	4067263113331
Clasa articolului	61F

Descriere**Execuție:**

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

Mâner de forță ergonomic cu suprafață **Haptoprene** aderentă și miez din plastic rezistent la șocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeței se pot transmite momente înalte chiar și cu mâinile ude sau uleioase. **Tijă** din oțel crom-vanadiu, cromată. Suprafață nichelată și cromată, vârf negru.

Cu **lamă SUBȚIRE** = diametru redus al lamei și al izolației pentru elementele de șuruburi și arcuri de joasă înălțime (**izolație-Ø = lamă-Ø**).

Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Vârful de ieșire al șurubelniței cu profil combinat se potrivește perfect în șuruburile **PlusMinus (combinație Pozidriv / cu fantă)**, care sunt utilizate în principal în componentele instalațiilor electrice.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	80 mm
Lungimea totală	180 mm
Profil Pozidriv – lat	1 – 0,7×4,5
Dimensiune profil	1

Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv/fantă
Tip produs	Șurubelniță