

**CNMG 120404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Sfărâmtător de așchii	PQ
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Categorie	CA125P
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire