




**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120404, pentru prelucrare medie,
Categorie: CA125P**



Date comandă

Numărul de comandă	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de așchii	PMG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Aplicația principală	P
Categorie	CA125P
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire