

**CNMG 120408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	PQ
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire