


**SNMG 120408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Sfărâmător de așchii	PQ
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire