


**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Sfârșământor de așchii	WP
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Categorie	CA125P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire