


**CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	WP
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA125P
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire