


**CNMG 120404 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmător de așchii	WQ
Avans f	0,14 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA125P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire