

**CNMG 120412, Categorie: CA125P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250214 CA125P |
| GTIN | 4960664024223 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120412 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 4 |
| Aplicația principală | P |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 150 - 320 m/min |
| Sfărâmător de așchii | PMG |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 5 mm |
| Categorie | CA125P |
| Materialul sculei | Carbură |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Avans f | 0,15 - 0,5 mm/rot |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

