

**CNMG 120408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	PMG
Categorie	CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

