


**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,14 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Sfărâmător de așchii	WQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	CA125P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire