


**CNMG 120412 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Avans $f$	0,14 - 0,5 mm/rot
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmatător de așchii	WQ
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire