


**CNMG 120408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 300 m/min
Avans $f$	0,28 - 0,88 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PH
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire