


**CNMG 120416, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	CA125P
Sfărâmător de aşchii	PH

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire