

**CNMG 120412, Categorie: CA125P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250372 CA125P |
| GTIN | 4960664013890 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Sfărâmător de aşchii | PH |
| Rază la colţ | 1,2 mm |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare |
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 10 mm |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală | 140 - 300 m/min |
| Condiţie de tăiere | uşor întreruptă |
| Aplicaţia principală | P |
| Materialul sculei | Carbură |
| Categorie | CA125P |
| Avans f | 0,28 - 0,88 mm/rot |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire