


**CNMG 190612, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	PH
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190612
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire