

**CNMG 160616, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PH
Rază la colț	1,6 mm
Categorie	CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire