


**CNMG 190616, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de aşchii	PH
Rază la colț	1,6 mm
Categorie	CA125P
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire