


**CNMG 190608, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190608
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Categorie	CA125P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PH

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire