

**CNMG 160612, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PH
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	1,2 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire