


**CNMM 120412, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Sfărâmător de așchii	PX
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Categorie	CA125P
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire