


**CNMM 160608, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160608
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PX
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire