


**CNMM 120416, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120416
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PX
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire