


**CNMM 160612, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	PX
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160612
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 300 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire