


**CNMM 190616, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmatăor de așchii	PX
Categorie	CA125P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	1,6 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire