



**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru prelucrare medie,  
Categorie: CA125P**



### Date comandă

Numărul de comandă	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Clasa articolului	25E

### Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Categorie	CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PMG
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min

Materialul sculei

Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire