

**DNMG 150608, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	PQ

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire