

**TNMG 160404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	6
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA125P
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Sfărâmător de așchii	PQ

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire