

**DNMG 150616, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmător de așchii	PH
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150616
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	CA125P
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire