


**CC.T 060204, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT060204-HQ CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA125P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	HQ

Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire