

**WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Categorie	CA125P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Avans $f$	0,14 - 0,55 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Sfărâmător de așchii	WQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080808
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire