

**VBMT 160404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA125P
Sfârșământor de așchii	HQ
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire