


**CCMT 09T308, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA125P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de aşchii	HQ
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură

Cod ISO Plăcuță amovibilă

CCMT09T308-HQ CA125P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire