

**TNMG 160404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA125P
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PMG
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire