


**SNMG 190612, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 330 m/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190612
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	PH
Avans $f$	0,3 - 1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	8
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Categorie	CA125P
Rază la colţ	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire