


**SNMG 120408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	CA125P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PMG
Numărul de schimbări / tășuri	8
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire