

**TNMG 220404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmatör de aşchii	PMG
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Categorie	CA125P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220404

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire