


**SNMG 150612, Categorie: CA125P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251363 CA125P |
| GTIN | 4960664015634 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 11 mm |
| Categorie | CA125P |
| Materialul sculei | Carbură |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 140 - 330 m/min |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SNMG 150612 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 8 |
| Sfărâmător de așchii | PH |
| Avans f | 0,3 - 1 mm/rot |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire