

**WNMG 080412 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA125P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Avans f	0,14 - 0,55 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșmător de așchii	WQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire