

**WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	WQ
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,14 - 0,55 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA125P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire