

**VNMG 160404, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	CA125P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfărâmător de așchii	PQ
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire